

品番：EA897CW-3

品名：AC100V/160W 450x300x480mm デスクパ°ネルヒーター



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2025/08/26 02:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0065ページ		

**IRIS OHYAMA** デスクパネルヒーター APH-16B-T

6時間自動オフタイマー付

無段階調整

電源ランプ点滅で自動で切れます

広いヒーター面で冷えやすい足元を温めがために

優しい温もりでじんわりあったか

折りたたみ式で収納コンパクト

3つに折りたたみ、かさばらずに持ち運べてコンパクトに収納できます。

安全設計

温度ヒューズ、電流ヒューズ、6時間自動オフ機能

便利な自動オフタイマー付き

6時間経過後、電源ランプが点滅して、自動で切れます。

お好みの温度に自由に調節可能

無段階調整

温度調整は強から弱まで無段階で可能! お好みの温度をキープできます。

強 55℃

弱 45℃

1.使い方がいろいろ

リビングやオフィスなど、様々な場所で使用可能

**製品仕様**

型番	APH-16B-T
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	160W
電源コードの長さ	1.5m
調整温度数	弱～強 (無段階)
カラー	キャメル
標準表面温度	強: 55℃ 弱: 45℃ ※室温20℃の場合
安全設計	電流ヒューズ、温度ヒューズ、6時間自動OFF機能
重量	1.7kg
材質	ポリエステル100%
サイズ	450×300×480mm

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	APH-16B-T
材質	ポリエステル100%	マットサイズ(W×D×H) mm	450×300×480
重量	1.7kg	消費電力	160W
電源(50/60Hz)	AC100V	電源コードの長さ	1.5m
調整温度数	弱～強 (無段階)	カラー	キャメル
電気代(1時間あたり)	約5円 ※電気代は1kWhあたり31円(税込)を目安に計算した場合は。	標準表面温度	強: 55℃ 弱: 45℃ ※室温20℃の場合
安全設計	電流ヒューズ、温度ヒューズ、6時間自動OFF機能		

6時間自動オフタイマー付  
6時間経過すると、電源ランプが点滅して、自動で切れます。  
うっかり切り忘れても安心安全。

オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。

デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。

3つに折り畳めば、かさばらずに持ち運べてコンパクトに収納できます。

「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。

リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。  
広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.