

品番：EA897CW-41D

品名：AC100V/1200W コンパクトセラミックファンヒーター



販売価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
カタログ価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 18:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		



IRIS OHYAMA セラミックファンヒーター JCH-127D-W

送料  
1.8m  
2.0kg

365mm  
230mm

**セラミックヒーターのメリット**

- 送風: 送風速度が速く、暖房効果が早い。
- 無臭: 臭気が出ないので、赤ちゃんやペットにも安心。
- 無煙: 煙が出ないので、換気扇がなくても大丈夫。

**寒い冬の部屋に使用できる充実機能!**

送風 人感センサー付 暖房切替

**人感センサー搭載**

ON/OFFで切替可能

人感センサーが人の動きを検知すると自動でON/OFF切替可能。

**安心して使用頂ける安全装置付き**

- ◎ 転倒時自動OFF: 万一、転倒した場合は自動的に電源が切れます。
- ◎ 切り忘れ防止機能: 設定した時間経過後は自動的に電源が切れます。
- ◎ 過熱防止機能: 過熱状態を検知すると、運転を停止します。

**製品仕様**

型番	JCH-127D-W
電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	強: 1200W / 弱: 600W
サイズ(W×D×H)	230×130×365mm
重量	2.0kg




仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JCH-127D
電源	AC100V(50/60Hz共用)	消費電力(50/60Hz)	強: 1200W 弱: 600W
人感センサー感知範囲	上下方向: 60° 左右方向: 90°	人感センサー感知距離	約1.5~2m
温風切替	2段階(強・弱)	適応床面積	暖房の目安 【木造住宅】 断熱材なし: 約3畳(4.9㎡)まで 断熱材厚み50mm: 約6畳(8.6㎡)まで 【コンクリート住宅】 断熱材なし: 約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材厚み50mm: 約8畳(12.9㎡)まで
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー	サイズ(W×D×H)mm	230×130×365
コード長	1.8m	重量	2.0kg
材質	ABS樹脂、スチール		
転倒時安全装置			
人感センサー付で人の動きを検知して自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。			

人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。

電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。

コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA897CW-74 <b>コメント</b> AC100V/1200W</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.