品番: EA897CW-51A

品名: 256x395x630mm/1200W オイルヒーター



販売価格	19,300円(税抜)/21,230円(税込)				
カタログ価 格	19,300円(税抜)/21,230円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/06 17:20現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					















仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IWH2-1208D
サイズ	256(W)×395(D)×630(H)	重量	約9kg
フィン枚数	8枚	コードの長さ	約1.6m
消費電力	強:1200W 中:700W 弱:500W	適用床面積	・木造住宅 断熱材なし:約3畳(4.9㎡)まで 断熱材厚み50mm:約6畳(8.6㎡)まで ・コンクリート住宅 断熱材なし:約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材厚み50mm:約8畳(12.9㎡)ま

転倒時自動OFF機能

過熱防止機能

電源コード収納スペースがあります。

空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です。

火を使わないので安全。

移動に便利な取っ手とキャスター付きで、収納やお部屋の移動もラクラクです。

ヒーター出力は3段階から選べます。温度調節つまみで高温から低温まで設定できます。						
キャスター	自在×4	電源	AC100V(50/60Hz)			

思いがけない衝突や地震で、本体が傾いたり転倒した場合、傾きセンサーが検知して運転を自動的に停止します。

本体が過熱すると、安全装置が働いて運転を停止します。本体の上から衣類やタオルなどをかけて使用すると、過熱して運転が停止することがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.