

品番：EA897CW-51B

品名：256x375x630mm/1200W オイルヒーター



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IWH2-1208M-W
サイズ	256(W)×375(D)×630(H)mm	重量	9.1 kg
フィン枚数	8枚	コードの長さ	約1.6m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	強:1200W 中:700W 弱:500W
適用床面積	・木造住宅 断熱材の厚みなし:約3畳(4.9m ²)まで 断熱材の厚み50mm:約6畳(8.6m ²)まで ・コンクリート住宅 断熱材の厚みなし:約4.5畳(6.9m ²)まで 断熱材の厚み50mm:約8畳(12.9m ²)まで	タイマー	1～24時間
キャスター	自在×4		

空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です。

エコモード搭載。

室温を検知して出力を切り替えるので、通常運転と比較して省電力運転が可能です。

温風や炎が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です。

弱・中・強・エコの4モード切替が可能。

室温調節は10℃～28℃の範囲で設定できます。

お子様のいたずら事故などを防ぐための、チャイルドロック付で安心です。

切り忘れの心配がいない切タイマー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.