

品番 : EA897CW-51C

品名 : 250x395x650mm/1200W オイルヒーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,900円(税抜)／16,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,900円(税抜)／16,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/02 01:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IOH-1208KS-W |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 強:1200W 中:700W 弱:500W |
| 適用床面積 | 8畳(13m ²) | サイズ | 250×395×650(H)mm |
| 重量 | 8.6kg | コード長 | 1.6m |
| フィン枚数 | 8枚 | キャスター | 自在×4 |
| 材質 | スチール、ABS樹脂 | 安全機能 | 転倒時自動OFF、加熱防止機能 |

小さなお子様やペットにもやさしい、オイルヒーターです。

お部屋全体をゆっくり暖めます。

空気を汚さない、クリーンな暖房です。

温風や炎を出さないので安全です。

オイルヒーターはじわじわとお部屋全体を暖めるので、急激な温度変化がなく、からだにやさしいのが特徴です。

ヒーターの強さ3段階+高温から低温まで温度を微調節可能。

給油はもちろん、オイルの補充も必要ありません。

オイルを暖めるシンプルな仕組みで、とても静かです。

持ちやすい取っ手とキャスターがついているので、移動もくらく。

サーモスタッフ機能付き

弱・中・強の3モード切替が可能。

傾いたとき・転倒したとき・揺れを感じたときには、傾きセンサーが検知して運転を停止します。

本体が過熱すると安全装置が働いて運転を停止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.