

品番 : EA897CW-71

品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター



販売価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/12 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		

The screenshot displays the product page for the ACH-S12A. It includes:

- Product images: A main image of the heater, a scene of it in a living room, a close-up of the remote control, and a person carrying it.
- Product details table:

型番	EA897CW-71
電源消費電力	1200W
電源	AC100V・50/60Hz
重量	約2.7kg
寸法(W×D×H)mm	175×191.5×371
材質	ABS樹脂、PP樹脂、スチール
最大消費電力	1200W
安全装置	電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100°C)、温度過昇防止用サーミスタ
目安表示値の基準値(1m <sup>2</sup> あたりの必要W数)	断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W

- Features and benefits:
  - スリムで軽量
  - 静音運転
  - 遙隔操作
  - 2時間自動OFF機能
  - 安全制御機能
  - 強制送風
  - 空気が流れない
  - 大風量
  - 速暖
  - 省エネ
  - 無補光
  - 空気が流れない
  - 電気消耗の少ない省エネ設計
  - 使いを伸ばす充満機能
- Dimensions: 175 mm (W), 191.5 mm (D), 371 mm (H).

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ACH-S12A
サイズ(W×D×H)mm	175×191.5×371(電源コード除く)	消費電力	静音:600W 標準:1000W ター:1200W
重量	約2.7kg	コード長	約1.8m
材質	ABS樹脂、PP樹脂、スチール	電源	AC100V・50/60Hz
最大消費電力	1200W	調整風量数	3段階(静音・標準・ター)
安全装置	電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100°C)、温度過昇防止用サーミスタ	適用床面積	木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9m <sup>2</sup> ) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9m <sup>2</sup> ) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6m <sup>2</sup> )
目安表示値の基準値(1m <sup>2</sup> あたりの必要W数)	断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W		

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです

スリムで大風量、コンパクトで持ち運びも簡単

いつでもどこでもあたたかく快適なおうち時間を

【コンパクト設計&大風量】

大風量のパワーは変わらず横幅スリム“幅約17.5cm”。

さらに手動で動かせる45°上下ルーバーで、暖めたい場所に風をお届け。

暖める位置をシーンで選べます。

【シーンで選べる3モード】

リビングや寝室使う場所に合わせて選べる3モード！

お部屋をはやく暖めたい時はターボモード、勉強時などは作動音を抑えた静音モードがおすすめ！

・ターボ／1200W：リビングやお部屋をはやく暖めたいときにおすすめ！

・標準／1000W：ほど良い温風でお部屋を快適に暖めます。

・静音／600W：運転音を抑えながら暖めるので、寝室や勉強中にぴったり！

【スイッチONすぐにあったか】

約3秒で暖めスタート。

お部屋が暖まるまでの苦痛な時間とはさよなら！

【計量&コンパクトで使いやすい】

約2.7kgで簡単に持ち運べる手軽さ。

スリムでコンパクト設計だから、置く場所も選ばず様々なシーンで活躍。

脱衣所やトイレに置いても邪魔にならない！

【安心して使える安全装置付き】

・転倒時自動OFF：万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。（※転倒した場合、水平で安定した場所に設置して電源を入れなおしてください。）

・チャイルドロック：子どものケガやいたずら防止に便利な機能。

・3時間自動OFF機能：運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。

・安全制御機能：連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。

【日々のお悩みも解決、セラミックヒーターのここが良い！】

・速暖：ターボモードでお部屋をすぐに暖かく。

・無臭：燃料を燃やさないので嫌な臭いがしない。

・無補充：電気発熱なので、面倒な燃料補充なし。

・空気が汚れない：有毒な排気ガスが出ないのでこまめな換気の必要なし。

代替品

	<p>品番 EA897CW-71A コメント 変更点:商品サイズ</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.