

品番 : EA897CW-71A

品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター



販売価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
カタログ価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



品名	消費電力	送風量
600W	600W	約21W
1200W	1200W	約42W

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ACH-KD12A-W
サイズ	140(W)×236(D)×288(H)mm (電源コード除く)	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	送風:21W 600W:600W 1200W:1200W/1100W	調整風量数	3段階 (送風・600W・1200W)
安全装置	温度ヒューズ 電流ヒューズ バイメタル 転倒スイッチ	適用床面積	・断熱材の厚みなし 木造住宅:約3畳(4.9㎡) コンクリート住宅:約4.5畳(6.9㎡) ・断熱材の厚み50mm 木造住宅:約6畳(8.6㎡) コンクリート住宅:8畳(12.9㎡)
コード長	約1.6m	材質	ABS樹脂、PP樹脂、スチール
重量	約1.9kg		

ちよこんと置いてしっかりあたたかい、コンパクトなセラミックファンヒーター

家具のすき間やベッドサイドにも、違和感なく置くサイズ感。
(※設置の際は壁・家具・カーテンなどから距離を左右、背面10cm以上は空けてください。)

軽量(約1.9kg)だから、使用時の置き場所はもちろん、収納や持ち運びにも困りません。

シーンに合わせて好みのあたたかさに切り替え[2段階温度設定:600W／1200W]が可能。
(※600Wと1200Wで温度は変わりますが、風量は変わりません。)

万が一転倒した場合は自動的に電源がOFFになる[転倒時自動OFF]機能搭載です。

吸気口カバーをはずしてフィルターのほこりを取り除くことができ、簡単お手入れ。

※就寝時は電源をOFFにしてください。また、布団などがかからないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.