

品番：EA897CW-72A

品名：AC100V/1200W セラミックファンヒーター(首振)



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ACH-LWSW12A
サイズ(W×D×H)mm	280×160×413	消費電力	節電:550W 標準:1000W ターボ:1200W
重量	2.8kg	コード長	1.6m
調整風量数	3段階(節電・ターボ・標準)	人感センサー検知範囲	上下方向:約60°内 左右方向:約90°内
人感センサー検知距離	約2m内	安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー
カラー	ホワイト	搭載機能	首ふり、室温センサー、人感センサー
電源	AC100V(50/60Hz)	材質	ABS樹脂、PP樹脂、スチール
最大消費電力	1200W	適用床面積	木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9㎡)まで コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9㎡)まで 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6㎡)まで コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9㎡)まで

スイッチオンで、すぐに暖かい。

さらに「左右自動首ふり」で広範囲に、「大風量」で暖かさすぐに広がる。

リビングや寝室など広い空間での使用にオススメです。

Wセンサー搭載と温度設定で、不要な電気使用を防いで効率よく節電。

室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に  
※アイリスオーヤマ試験基準による

4段階温度設定(16/20/24/28℃):設定温度になると電源OFF。設定温度より温度が下がると電源ON。

人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。

使いたいときに使いたい場所へ、サッと持ち運びしやすい。

コンパクトなサイズ感でオフシーズンの収納にも困らない。

転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。

切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。

チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA897CW-41E</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.