

品番：EA897CW-73A

品名：AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/04 14:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ACHHM12A-W
サイズ(W×D×H)mm	391×191.8×365.4	消費電力	弱:625W 強:1250W
重量	5.5kg	コード長	1.8m
温風運転モード	3段階(自動・強・弱)	タンク容量	約2.5L
適用床面積	木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2㎡) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4㎡)	安全装置	電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
電源	AC100V(50/60Hz)	材質	PP、ABS、PBT
加湿量	温風(強)+加湿(連続):600ml/h 温風(弱)+加湿(連続):250ml/h 加湿(連続):380ml/h	加湿運転モード	連続 / 自動
加湿運転時の消費電力	1200W(加湿「連続」+温風「強」使用时)	加湿方式	加熱気化式
連続使用時間	加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間	加湿の目安	【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳

	(室温20℃、湿度30%)		加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳 加湿単独:~7畳
目安表示値の基準値 (1㎡あたりの必要W 数)	断熱材の厚みなし(木造住宅/コン クリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コン クリート住宅):140W/93W		
加湿×暖房で1台2役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。			
人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。			
イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。			
温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。			
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れま す。			
(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.