

品番：EA897E-40BA

品名：三相200V/200W/φ40cm 工業用換気扇(1速)



販売価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/07 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SCF-40DD3
羽根径	40cm	定格出力	200W
仕様	1速式	電源	三相200V(50/60Hz)
最大風量	61/72m ³ /min	極数	4P
定格電流(50/60Hz)	1.4A	騒音値(50/60Hz)	59.5/64dB
サイズ	520×520×247(T)mm	重量	11kg
特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用		

騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。

特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリングを使用していますので、耐久性抜群!!安心してご使用いただける信頼性の高い換気扇です。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.