

品番：EA897E-50CA

品名：単相200V/250W/ φ 50cm 工業用換気扇(3速)



販売価格	62,600円(税抜)／ 68,860円(税込)		
カタログ価格	62,600円(税抜)／68,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 02:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SCF-N50DE2-T
羽根径	50cm	電源	単相200V
仕様	三速式(強・中・弱)	定格出力	250W
極数	4P	最大風量(50/60Hz)	75/92m3/min
騒音値(50/60Hz)	62/67 dB	サイズ	658×658×282(T)mm
材質	フレーム:鉄 羽:アルミ板	重量	19kg
特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・ワンタッチで風量調整 ・低騒音構造を採用 ・電源プラグなし		

代替品

	品番 EA897E-50CB コメント 変更点:品番変更
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.