

品番 : EA897E-50CB

品名 : 単相200V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)



販売価格	76,900円(税抜)／84,590円(税込)		
カタログ価格	76,900円(税抜)／84,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SCF-N50DE2-T
羽根径	50cm	電源	単相200V
仕様	三速式(強・中・弱)	定格出力	250W
極数	4P	最大風量(50/60Hz)	75/92 m ³ /min
騒音値(50/60Hz)	62/67 dB	サイズ	658×658×282(T)mm
材質	フレーム:鉄 羽:アルミ板	重量	19kg

強力業務用換気扇

両面ペルマウス構造

低騒音構造を採用

電源プラグなし

サーマルプロテクター内蔵

代替品

	品番 EA897E-40B
	コメント 違い: φ40mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.