品番: EA897E-50CB



| 販売価格 | 62,600円 (税抜)/ 68,860円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 62,600円(税抜)/68,860円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/08/13 17:05現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | | | | | |



仕様

| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCF-N50DE2-T | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 羽根径 | 50cm | 電源 | 単相200V | | |
| 仕様 | 三速式(強・中・弱) | 定格出力 | 250W | | |
| 極数 | 4P | 最大風量(50/60Hz) | 75/92 m3/min | | |
| 騒音値(50/60Hz) | 62/67 dB | サイズ | 658×658×282(T)mm | | |
| 材質 | フレーム:鉄 羽:アルミ板 | 重量 | 19kg | | |
| 強力業務用換気扇 | | | | | |
| 両面ベルマウス構造 | | | | | |
| 低騒音構造を採用 | | | | | |
| 電源プラグなし | | | | | |
| サーマルプロテクター内蔵 | | | | | |

代替品

| 品番 | EA897E-40B | | |
|------|------------|--|--|
| コメント | 違い: φ40mm | | |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.