

品番：EA897E-60BA

品名：三相200V/750W/ φ 60cm 工業用換気扇(1速)



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SCF-T60FG3
羽根径	60cm	定格出力	750W
仕様	1速式	羽根枚数	4枚
電源	三相200V(50/60Hz)	最大風量	139/162m3/min (静圧0Pa時の値)
定格電流(50/60Hz)	5.0/5.5A	騒音値(50/60Hz)	61.5/67dB (排気口1.5mの測定値)
サイズ	780×780×404(T)mm	重量	37kg
モーター	出力:0.75kW 極数:6P	特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用 ・IE6モータ搭載

販売価格	127,500円(税抜)／ 140,250円(税込)		
カタログ価格	127,500円(税抜)／140,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/12 08:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		