

品番 : EA897EM-35A

品名 : AC100V/φ30cm(羽根径)換気扇



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 16:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-30Y6
羽根径	30cm	埋込寸法	35cm角
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	28.5W/34.5W
換気風量(50/60Hz)	1120/1150m ³ /h	騒音値(50/60Hz)	35/36db
材質	フレーム・シャッター: 塗装鋼板 羽根: PP樹脂	サイズ	402×413×129(D)mm
重量	2.7kg	シャッター	引きひも連動式
センターキャップ径	φ82mm	電源コード長	約800mm
仕様	低騒音・長寿命タイプ		

引きひもスイッチ

ワンタッチ着脱式のファン採用

ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい

設置空間の壁面にフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

