品番: EA897EN-130

品名: $AC100V/\phi25cm(羽根径)$ 金属製換気扇



販売価格	27,200円 (税抜)/ 29,920円(税込)				
カタログ価 格	27,200円(税抜)/29,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 06:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0063ページ				



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-25PM5
羽根径	250mm	埋込サイズ	30cm角
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	強:23.5/26.5W 弱:22.0/23.0W
換気風量(50/60Hz)	強:882/918m3/h 弱:756m3/h	サイズ	352×135×362mm
材質	フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:アルミ合金	羽根枚数	5枚

引きひも連動式シャッター

キッチンフードの組込みに最適です。

引きひもスイッチ

強·弱変調付

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求します。

壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心です。

不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファンです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.