

品番：EA897EN-130

品名：AC100V/ φ 25cm(羽根径) 金属製換気扇



販売価格	27,200円(税抜)／ 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜)／ 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/06 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-25PM5
羽根径	250mm	埋込サイズ	30cm角
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	強:23.5/26.5W 弱:22.0/23.0W
換気風量(50/60Hz)	強:882/918m3/h 弱:756m3/h	サイズ	352×135×362mm
材質	フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:アルミ合金	羽根枚数	5枚
引きひも連動式シャッター			
キッチンフードの組込みに最適です。			
引きひもスイッチ			
強・弱変調付			
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求します。			
壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心です。			
不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファンです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.