

品番 : EA897EN-30A

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径)換気扇



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,960円(税抜) / 12,056円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,960円(税抜) / 12,056円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/02 16:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0063ページ                      |      |   |

#### 仕様

|                 |                              |               |                   |
|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| メーカー            | パナソニック(Panasonic)            | 型番            | FY-25T3           |
| 羽根径             | 25cm                         | 電源            | AC100V(50/60Hz)   |
| 埋込寸法            | 30cm角                        | 消費電力(50/60Hz) | 25.5W/27.5W       |
| 換気風量(50/60Hz)   | 900/920(m <sup>3</sup> /h)   | 騒音値(50/60Hz)  | 35.5/36.5dB       |
| 材質              | フレーム・シャッター: 塗装鋼板<br>羽根: PP樹脂 | サイズ           | 352.5×352×39(D)mm |
| 重量              | 2.2kg                        | シャッター         | 引きひも連動式           |
| 仕様              | 局所換気用のスタンダードタイプ              |               |                   |
| 引ひもスイッチ         |                              |               |                   |
| 新ワンタッチ着脱式のファン採用 |                              |               |                   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.