

品番：EA897EN-30HA

品名：AC100V/ φ 25cm(羽根径) 金属製換気扇



販売価格	12,700円(税抜)／ 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/07 15:38現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-25M5
羽根径	25cm	埋込寸法	30cm角
電源	AC100V(50/60Hz)	能力	6～8畳(10～13m2)
消費電力	23.5/26.5W(50/60Hz)	風量(50/60Hz)	881/918(m3/h)
騒音値(50/60Hz)	38/38.5(m3/h)	カバーサイズ	362×45×350mm
重量	3.4kg	材質	フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:アルミ合金
引ひもスイッチ			
連動シャッター			
汚れがふきとりやすく、燃えにくく長寿命です。			
不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファンです。			
壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心です。			

