

品番：EA897ES-40B

品名：AC100V/100W/ φ 40cm 換気扇(低騒音型)



販売価格	56,500円(税抜)／ 62,150円(税込)		
カタログ価格	56,500円(税抜)／62,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/24 22:57現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	三菱電機	型番	EWG-40CSA
羽根径	40cm	電源	AC100V
消費電力(50/60Hz)	97/131W	材質	本体取付枠・モーター・モーターカバー: 溶融めっき鋼板 羽根: 鋼板 取付板: 平鋼
サイズ	520×520×285(D)mm	重量	12.2kg
騒音(50/60Hz)	36/39.50dB	風量(50/60Hz)	3180/3780m3/h
公称出力	100W		
低騒音型			
工場・作業場・倉庫用			
ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現			
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現			
近接設置可能 (ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)			

