

品番 : EA897LD-15

品名 : AC115V/250W/φ203mmダクトブロー(4.5mダクト付)



販売価格	87,700円(税抜) / 96,470円(税込)		
カタログ価格	87,700円(税抜) / 96,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 06:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0226ページ		



排気と換気が1台で行えます

#### 仕様

電源	AC115V・3A・250W		
トランス等で、電圧を補って下さい。			
エアーク流量	ストレート:23m <sup>3</sup> /分、 90°角1つ:20m <sup>3</sup> /分、 90°角2つ:16m <sup>3</sup> /分	ダクトサイズ	φ203mm×4.5m
ファン径	φ250mm	コード長	1.8m
サイズ	812×342×368(H)mm	重量	14.9kg
排気と換気が1台で行えます。			
排気(エアーク排出)作業をするには、ハウジングをブローの吹出口に接続します。			
吸気(エアーク吸引)作業をするには、ハウジングをブローの吸気口に接続します。			
ダクトはキャニスター内部にすっきりと収納でき、持ち運びや保管に便利です。			
ブローとキャニスターにそれぞれ持ち運び用ハンドルが内蔵されており、移動が容易です。			
現場での視認性を高める「セーフティオレンジ」色が特徴です。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.