

品番：EA897NA-5

品名：AC100V/707W/φ510mm ダクトファン



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 64,500円(税抜)／70,950円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 64,500円(税抜)／70,950円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/11 13:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0227ページ                      |      |   |



仕様

|                      |                               |        |                                 |
|----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー                 | 日動工業                          | 型番     | DF-500CA                        |
| 用途                   | 屋内の換気に                        | 定格電圧   | 100V(50/60Hz)                   |
| 定格電流                 | 7.0A(50Hz)／10.3A(60Hz)        | 消費電力   | 580W(50Hz)／900W(60Hz)           |
| 電線長                  | 2m                            | 電線種    | VCTF 1.25m㎡×3心                  |
| アース                  | あり                            | 入力プラグ  | ポッキンプラグ                         |
| 保護機能                 | 温度保護(120℃/自動復帰型)              | 使用環境温度 | -5～65℃                          |
| 羽根径                  | φ500mm                        | 最大風量   | 150m3/min(50Hz)／165m3/min(60Hz) |
| 騒音レベル                | 73dB                          | 回転数    | 1400rpm(50Hz)／1720rpm(60Hz)     |
| 最大風速                 | 732m/min(50Hz)／822m/min(60Hz) | 連続運転時間 | 180時間                           |
| サイズ                  | 669(W)×477(D)×774(H)mm        | 重量     | 41kg                            |
| 作業現場の熱気・ガス・ほこりを強制換気！ |                               |        |                                 |
| 移動ラクラクのキャスター付！       |                               |        |                                 |
| 風向き上下稼動タイプ           |                               |        |                                 |
| 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵    |                               |        |                                 |

※爆発性のあるガスや粉塵は吸わないでください。

#### 代替品



**品番** EA897NA-3  
**コメント** 仕様をご確認ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.