

品番 : EA897PA-21

品名 : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,500円(税抜) / 17,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,500円(税抜) / 17,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/25 14:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|----------------------|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ37A4-B |
| ファン径 | 255mm | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 待機時0.04W(100V) 動作時最大約16W(100V) | 風速 | 強:190m/分 弱:160m/分 |
| サイズ | 370(W)×264(D)×620(H)mm | 重量 | 3.1kg |
| 付属品 | ACアダプタ | オフタイマー | 3段階(1時間/2時間/4時間) |
| 首振り機能 | 自動(左右各36°) | 注意 | バッテリー、充電器は別売 |

14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機

涼風が行き渡る首振り機能付

角度調整でき高所へも快適送風

持ち運びがラクなハンドル付

車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式(幅141mm)

AC電源に対応し、連続運転も可能

代替品

| | |
|----|-------------|
| 品番 | EA897PA-21A |
|----|-------------|



コメント 同商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.