

品番：EA897PA-21A

品名：AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式)



販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/19 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0061ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A4-B
ファン径	255mm	電源	AC100V
消費電力	待機時0.04W(100V) 動作時最大約16W(100V)	風速	強:190m/分 弱:160m/分
サイズ	370(W)×264(D)×620(H)mm	重量	3.1kg
付属品	ACアダプタ	オフタイマー	3段階(1時間/2時間/4時間)
首振り機能	自動(左右各36°)	風向調節	手動(左右各90°)
連続点灯時間(目安:満充電)	【18V】 《5.0Ah:EA813PB-18B(EZ9L54)》 強:約5時間40分、弱:約7時間50分 《3.0Ah:EA813PB-18(EZ9L53)》 強:約3時間20分、弱:約4時間40分 【14.4V】 《5.0Ah:EA813PB-14.4C(EZ9L48)》強:約4時間30分、弱:約6時間20分 《2.0Ah:EA813PB-14.4A(EZ9L47)》強:約1時間50分、弱:約2時間30分		

14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機

涼風が行き渡る首振り機能付

角度調整でき高所へも快適送風

持ち運びがラクなハンドル付

車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式(幅141mm)

AC電源に対応し、連続運転も可能

バッテリー、充電器は別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.