

品番 : EA897S-11

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 130,100円(税抜) / 143,110円(税込) | | |
| カタログ価格 | 130,100円(税抜) / 143,110円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 19:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0058ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| メーカー | スイデン | 型番 | SS-25DJR-1P |
| 電源 | 100V | タイプ | 1口冷風タイプ |
| コード | 5m(ポッキンプラグ) | 消費電力(50/60Hz) | 0.81/0.98 kW |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.1/2.5 kW | 首振り | 有(自動首振り装置内蔵) |
| サイズ | 390×430×920(H)mm | 重量 | 約42kg |
| 使用温度範囲 | 18~45°C | 圧縮機 | 全密閉型ロータリー |
| 設計圧力 | H:4.17 MPa L:2.21 MPa | IPコード | IP14 |
| ユニット構成 | 一体形 | 送風方式 | 直吹き形 |
| 冷媒封入量 | 420g | 付属品 | 冷風ダクト、ダクト用エルボ、排気エルボ |

全閉式ファンモータ

突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合

様々なシーンで使える使用温度。通常のスポットエアコンは周囲温度が25°Cからしか使えませんが、防雨型は周囲温度18°Cから使用可能です。

5mの電源コードが付いておりますのでコンセントから遠く離れた場所にも設置する事が可能です。

電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。

使用しない場合は折りたたむので邪魔になりません。

水に強く、弾性を持っているため凸凹のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。
自在ストッパー付きですので使用時に動いてしまう事ありません。

冷風延長ダクト(EA897SD-11)が使用可能

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA897S-11A コメント 変更点:価格</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.