

品番 : EA897S-11A

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)



販売価格	159,300円(税抜) / 175,230円(税込)		
カタログ価格	159,300円(税抜) / 175,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/17 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン	型番	SS-25DJR-1P
電源	100V	コード	5m(ポッキンプラグ)
首振り	有(自動首振り装置内蔵)	消費電力(50/60Hz)	0.81/0.98kW
冷房能力(50/60Hz)	2.1/2.5kW	冷媒	R410A(封入量420g)
サイズ	390(W)×430(D)×920(H)mm	重量	約42kg
防水性能	IPX4	圧縮機	全密閉型ロータリー
送風方式	直吹き形	ユニット構成	一体形
IPコード	IP14	使用温度範囲	18~45℃
付属品	冷風ダクト、ダクト用エルボ、排気エルボ		

1口冷風タイプ

様々なシーンで使える使用温度。通常のスポットエアコンは周囲温度が25℃からしか使えませんが、防雨型は周囲温度18℃から使用可能です。

電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。
使用しない場合は折りたたむので邪魔になりません。

突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合


5mの電源コードが付いておりますので、コンセントから遠く離れた場所にも設置する事が可能です。

水に強く、弾性を持っているため凸凹のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。

自在ストッパー付きですので使用時に動いてしまう事ありません。

冷風延長ダクト(EA897SD-11)が使用可能

代替品

	<p>品番 EA897TE-12B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.