

品番：EA897SB-100D

品名：AC100V スポットクーラー(一口型/スイング 付)



販売価格	127,000円(税抜)／ 139,700円(税込)		
カタログ価格	127,000円(税抜)／139,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/18 18:22現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-28DJ-1
コード長(m)	2	電源	100V
首振り	有 ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。	消費電力(50/60Hz)	950/1180W
冷房能力(50/60Hz)	2.3/2.7kw	ドレンタンク容量(L)	5
サイズ(W×D×H)mm	390×430×860	重量	40kg
騒音値	50Hz:66.4dB、60Hz:69.4dB		
冷媒 R410採用			
風量調節可能(強・弱)			
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載			
キャスター(φ75mm)付			
前面以外の3面を壁にピッタリと寄せられます。			

代替品

品番	EA897SB-100H
コメント	変更点:取っ手付になりました



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.