

品番：EA897SC-1A

品名：AC100V スポットクーラー(ホ-ダブル型)



販売価格	68,400円(税抜) / 75,240円(税込)		
カタログ価格	68,400円(税抜) / 75,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-16MZW-1
消費電力(50/60Hz)	480/590W	冷房能力(50Hz /60Hz)	1.2/1.4kw
ドレンタンク容量(L)	3	コード長(m)	2
電源	100V	首振り	無
サイズ(W×D×H)mm	225×519×675	重量	22kg
騒音値	50Hz:56dB、60Hz:62dB		
新冷媒 R407C採用			
全閉式ファンモーター搭載			
外気温表示(周囲温度が表示されます。)			
満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。			
前面以外の三面を壁にピッタリと寄せられます。			
設置場所や使用方法に合わせて、排気の方法を上方向と横方向から選べます。			
オフタイマー付き(1・2・4時間から選び、切り忘れを防止します。)			

代替品



品番 EA897TE-6
コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.