

品番：EA897SC-1B

品名：AC100V スポットクーラー(ポータブル型)



販売価格	52,100円(税抜)／ 57,310円(税込)		
カタログ価格	52,100円(税抜)／57,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/25 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-16MZW-1
電源	100V	コード	2m
消費電力(50/60Hz)	480/590W	冷房能力(50Hz /60Hz)	1.2/1.4kw
ドレインタンク	3L	サイズ	225×519×675(H)mm
重量	22kg	延長ダクト(オプション)	EA897SC-11
色	白	首振り	無
騒音値	50Hz:56dB、60Hz:62dB	冷媒封入量	340g
IPコード	IP10	運転可能条件	25℃(50%)～45℃(40%)
新冷媒 (R407C) 採用			
全閉式ファンモーター搭載			
満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。			
前面以外の三面を壁にピッタリと寄せられます。			
設置場所や使用方法に合わせて、排気の方法を上方向と横方向から選べます。			
オフタイマー付き(1・2・4時間から選び、切り忘れを防止します。)			

外気温表示(周囲温度が表示されます。)

送風切り替え(冷房運転から送風運転に切り替え可能なので扇風機のように使用できます。)

※防滴・防水構造ではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.