品番: EA897SE-1B

品名: AC100V ポータブルスポットクーラー



販売価格	<b>39,700円</b> (税抜)/ 43,670円(税込)				
カタログ価 格	39,700円(税抜)/43,670円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/12/17 16:02現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0058ページ				







## 仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SS-1SAG-1
電源	100V	コード	2m
消費電力(50/60Hz)	250W	冷房能力	0.39kW
サイズ	470(W)×205(D)×255(H)mm	重量	8.4kg
延長ダクト(オプション)	冷風用:EA897SE-11 排熱用:EA897SE-12	色	モスグリーン
騒音値	静:39dB 弱:48.5dB 強:58dB パワフル:67dB	IPコード	IP12
最大風量	1.6㎡/分	風量4段階切替	有(4段)
運転電流	3.8A	冷媒	R134A
冷媒封入量	100g	冷風吹出温度差	7.9℃(静運転:11℃)
運転可能条件	20°C(50%)~40°C(40%)		

片手で持ち運べる超小型タイプ

風量調節可能(冷風:パワフル・強・弱・静、送風:パワフル・強・弱)

効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能

音が気になる場所では静かに運転			
発電機・ポータブル電源でも使用可能			
取手は折りたたみ可能			

小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.