品番: EA897SH-1A

品名: AC100V/1000W 遠赤外線ヒーター(温調タイプ)



| 販売価格       | <b>47,600円</b> (税抜)/ 52,360円(税込)     |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 47,600円(税抜)/52,360円(税込)              |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>15</b> (2025/12/12 15:40現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    |                                      |      |   |  |  |















100V・シングルタイプ・温度調節機能付

## 仕様

| メーカー | スイデン(Suiden)             | 型番       | SEH-10AH-1 |
|------|--------------------------|----------|------------|
| 電源   | 100V                     | 消費電力     | 1000W      |
| サイズ  | 330×360×900(H)mm         | 使用可能温度範囲 | -10℃~23℃   |
| 安全装置 | 転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ<br>×2個 | 重量       | 7kg        |
| コード  | 2m(2Pプラグ付)               |          |            |

## 業務用暖房機

## スタンドタイプ

ヒーターの向きを縦・横ワンタッチで切り替える事が可能な為、直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせて使い分けができます。

低温から高温まで無段階の温度調節が可能で最適な温度に設定できます。温度を下げるのに比例して消費電力も下がるので省エネになります。

ツイン・トリプルタイプは外側最大45°まで開くので使用シーンに合わせ暖房範囲を調節できます。

運転中はスイッチが点灯するので切り忘れを防止できます。

万が一の転倒時には、運転が停止する安全装置を内蔵しています。また、サーマルスイッチにより異常加熱時も運転が停止します。

ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備取っ手を持ち楽に移動できます。(シングルタイプのキャスターは別売り品となります)

温度調節機能付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.