

品番：EA897SJ-1A

品名：AC100V 移動式クーラー



販売価格	58,900円(税抜)／ 64,790円(税込)		
カタログ価格	58,900円(税抜)／64,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/29 06:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IPA-2221G
電源	AC100 (50/60Hz)	消費電力	755/870W
電流	8.7/8.8A	サイズ(W×D×H)mm	286×320×700
電源コード	約1.9m	重量	22kg
冷風能力 (50/60Hz)	2.0/2.2Kw	除湿能力 (50/60Hz)	約26L/日 (温度が25℃で湿度80%の場合)
モード	冷風・送風・除湿	運転音	前方:51db、後方:57db
タイマー	0.5～24時間(切/入)	排気ダクト長	約30～150cm
ルーバー角度	上下手動調整	冷媒	R410A
付属品	リモコン、排気ダクト、窓パネルセット (窓の高さ:76～143.5cmに対応)		
3段風量切替(強・中・弱)			
排水作業不要のノンドレン方式			
キャスター付きでどこにでも簡単に移動!			
設置工事不要でそのまま使用可能です			
排気ダクトは付属の窓パネルセットで簡単に窓に固定可能			

排熱を屋外に放出でき、冷房効果を高めます

代替品

	品番 EA897SJ-1D コメント 窓枠パ°ネリニューアル
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.