

品番：EA897SJ-1C

品名：AC100V 移動式クーラー



販売価格	79,500円(税抜)／87,450円(税込)			
カタログ価格	79,500円(税抜)／87,450円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/29 20:06現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IPA-2223G
電源	AC100V(50/60Hz)	コード	約1.9m
消費電力(50/60Hz)	700W/830W	冷風能力(50/60Hz)	2.0/2.2kw
除湿能力(50/60Hz)	19.2L/日 / 21.6L/日	サイズ	286(W)×320(D)×700(H)mm
重量	21kg	冷媒	R32
冷媒封入量	210g	電流	8.1A/8.3A(50/60Hz)
タイマー	0.5～24時間(切/入)	モード	冷風・除湿・送風(換気)
風量切替	冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強)	排気ダクト長	300～1500mm
ルーバー角度	上下:手動 スイング:無	冷風設定温度	16～30℃
冷風適用畳数	4.5～7畳	材質	HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅
付属品	排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコン×1、乾電池×2、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、窓パネルA+B×1(購入時は2枚が組み合わせられています)、窓パネルC×1、雨		

	除けカバー（虫よけ網付き）×1、シャッター＋シャッターレール×1（購入時は重ねた状態でテープ止めされています）、隙間シール×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4	
排水作業不要のノン dren 方式		
キャスター付きでどこにでも簡単に移動！		
設置工事不要でそのまま使用可能です		
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所（キッチンやガレージなど）に、誰でも簡単に設置できる移動式です。窓パネルの高さ固定はバックル式で、従来のネジ締め方式と違いワンタッチで簡単に取り付けることができます。		
おやすみ運転をセットすると、セット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに1時間後に1℃アップします。その後は2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。		
湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することができます。		
本体タンクが満水になると自動で停止します。		
窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm～1450mmまで取り付け可能であり、排気ダクトを接続することにより、排熱と換気を同時にすることができます。		
補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。		
長時間同じ場所で使用する場合は、必要に応じてキャスター受けをご使用ください。		
ーと＋ボタンの同時押しで、リモコンにチャイルドロックがかけられます。※製品本体にロックはかかりません。		
雨除けカバーで排気ダクトに雨や虫が入るのを防ぎます。		
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

代替品

	品番 EA897SJ-1D コメント 窓枠パネ ルリニューアル
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.