

品番 : EA897SJ-1E

品名 : AC100V 移動式クーラー



販売価格	56,080円(税抜)／61,688円(税込)		
カタログ価格	56,080円(税抜)／61,688円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 04:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IPA-2325S
サイズ	300(W)×316(D)×696(H)mm	電源	AC100V(50/60Hz)
適用畳数	4.5~7畳	モード	冷風・除湿・送風
冷風能力	2.0/2.3kW	除湿能力	19/20L/日
風量切替	冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:無し 送風:3段階(弱・中・強)	消費電力	680/730W(冷風)
電流	8.6/7.5A	冷媒	R32
冷媒封入量	190g	電源ヒューズ	AC250V, 3.15A
コード長さ	約1.5m	取付枠	標準窓:750~1150mm 長尺窓:1150~1450mm
重量	約20.5kg	付属品	窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、虫よけ網×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンド

B×1、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4

すぐに使えて、どこでも涼しく！ 工事不要の移動式クーラー

取付工事が不要。

エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に誰でも簡単に設置可能。

キャスター付きで、どこにでも簡単に移動ラクラク。

運転モードは冷風・除湿・送風(換気)を搭載。1台で3役をこなします。

・冷風：温度は16°C～30°Cに設定可能。暑さで悩んでいたシーンも解決！

・送風：お部屋の換気を効率化、扇風機の代わりにも。

・除湿：じめじめした湿気を減らし、心地よい空間をつくります。

窓枠パネルは取り付け簡単！(雨除けカバーや虫除け網が付属。)

排気口から出る熱を室外へ出すことで、より涼しく快適に過ごせます。

補助鍵は外さず、ワンタッチで窓の開閉が可能！

本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式。

湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することができます。

機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオいやカビを抑制する内部清浄機能搭載。

おやすみモードをセットすれば、設定温度が徐々に変化し、快い眠りをサポート。

約1時間後に1°Cアップ。2時間後以降は2°Cアップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしそぎを防ぎます。

チャイルドロック機能付き。本体+一ボタンを3秒間同時押しでロックします。

風量調節は3段階。 自動・強・中・弱からお好みの風量を選択できます。

【さまざまなシーンで活躍】

料理中に暑くなってしまうキッチンに。

工事の手間をかけずにすぐに使えて移動も可能。

エアコンが設置できない場所でも快適に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.