

品番 : EA897TA-1A

品名 : AC100V/306W 大型冷風機(気化式)



販売価格	132,400円(税抜) / 145,640円(税込)		
カタログ価格	132,400円(税抜) / 145,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/19 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

夏は冷風・冬は加湿! オゾンの強い酸化力で消臭・除菌!

仕様

メーカー	日動工業	型番	CF-290N-OZ
用途	夏は熱中症対策の冷風機として 冬は乾燥を防ぐ加湿機として	仕様	屋内型/冷風・加湿
風量	50Hz:弱:95、中:101、強:109m3/min 60Hz:弱:91、中:102、強:118m3/min	風速	50Hz:強240m/min 60Hz:強240m/min (測定距離1m)
冷房能力	50Hz:10.9Kw 60Hz:11.8Kw	冷却範囲	50~60㎡
オゾン発生量	弱:32.2mg/h 強:26.2mg/h	連続運転時間	7~10.5時間
タイマー	1~24時間ON/OFF	定格電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50Hz:弱/187W、中/208W、強/245W 60Hz:弱/200W、中/236W、強/306W	定格電流	50Hz:弱/2.04A、中/2.22A、強/2.59A 60Hz:弱/2.16A、中/2.52A、強/3.23A

スイング動作	上下手動(上下90度) 左右自動(左右50度)	給水方法	タンク貯水式
有効貯水量	65L	ファン径	520mm
サイズ	(W)850×(D)545×(H)1380mm	重量	35.3kg
材質	羽根/PP樹脂 本体/ABS樹脂	付属品	リモコン(電池付き)×1 自動給水ジョイント×1 殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個
夏場は、吹出口で周囲より-5℃の冷却効果			
風量3段階切替(弱・中・強)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.