

品番：EA897TC-1

品名：AC100V スポットクーラー(ホ-ダブル型)



販売価格	61,000円(税抜) / 67,100円(税込)		
カタログ価格	61,000円(税抜) / 67,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/25 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-1800N
電源	100V	消費電力(50/60Hz)	600/675W
冷房能力(50/60Hz)	1.7/1.8kW	ドレンタンク容量	3L
新冷媒(R407C)採用			
サイズ	475×275×610(H)mm	重量	23kg
冷風ダクトはワンタッチで取付け・取外しができるので、メンテナンスや保管に便利です。			
コード長	1.8m	圧縮機	全閉型ロータリー

代替品

	品番	EA897SC-1A
	コメント	冷房能力(50/60Hz): 1.2/1.4kw

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.