

品番：EA897TC-6

品名：AC100V ミニスポットクーラー(ポータブル型)



販売価格	35,700円(税抜)／39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜)／39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/22 15:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	MAC-5
電源	100V(50/60Hz)	コード	2m
消費電力(50/60Hz)	132/158W	冷房能力(50/60Hz)	0.33/0.37kW
サイズ	本体:215(W)×610(D)×280(H)mm (ダクトを含みません) 冷風ダクト:内径φ85mm/外径φ105mm 排熱ダクト:内径φ75mm/外径φ105mm	重量	約11.5kg
圧縮機	全閉型レシプロ(0.12/0.13kW)	電流(50/60Hz)	1.51A/1.63A
騒音値(50/60Hz)	約54/56dB	冷媒封入量	80g
付属品	ドレンホース(150cm、ホースクリップ付)×1本		
ドレンレス構造 (冷風時面倒な水捨ての必要がありません。) ※使用状況によっては、排水が必要な場合があります。			
2WAY仕様の横型ミニクーラー!ダクト標準装備で操作も簡単。			
持ち運べる冷房で涼しく快適に。机の下や椅子の下にも設置できる低床タイプ。			
ベランダやテラスなどでのちょっとした休憩にもピッタリ。			

冷風・送風の切替可能。

固定しやすいハードタイプの冷風ダクトを採用。お好みの角度に固定できるので多用途に使用できます。

ダクトを外せば上下に風向きを変えられる手動ルーバーになります。

代替品



品番 EA897SE-11

コメント 変更点:サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.