

品番 : EA897TE-11

品名 : AC100V スポットエアコン (冷暖機能)



販売価格	134,000円(税抜) / 147,400円(税込)		
カタログ価格	134,000円(税抜) / 147,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	N410-HC
電源	100V(50/60Hz)	コード	2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	(冷房) 強:920/1150W 弱:900/1120W (暖房) 弱:710/890W
冷房能力(50/60Hz)	1.8/2.1kW	暖房能力(50/60Hz)	1.2/1.3kW
サイズ	本体:390(W)×475(D)×910(H)mm 冷風ダクト:内径φ110mm/外径φ125mm 排熱ダクト:内径φ175mm/外径φ185mm	重量	約49kg
電流(50/60Hz)	(冷房) 強:10.3/11.9A 弱:10.1/11.5A (暖房) 弱:8.6/9.2A	騒音値(50/60Hz)	62/64dB

圧縮機	全閉型ロータリー	冷媒	R410A
冷媒封入量	540g	機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ドレンレス構造 ・自動首振り機能(約95°) ・温度制御機能(冷房17～28°、暖房10～22°) ※設定温度に達すると送風運転に切り替わります。
(使用温度目安) 冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃ 暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃			
キャスター付きで移動が簡単です。			
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。			
切替スイッチにより約95度自動で動きます。			
壁面設置可能			
夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン 使用できる便利なスポットエアコン!			

代替品

	品番 EA897TE-11A コメント 変更点:冷媒
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.