

品番 : EA897TE-11A

品名 : AC100V スポットエアコン(冷暖機能)



販売価格	151,000円(税抜)／166,100円(税込)		
カタログ価格	151,000円(税抜)／166,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/01/31 08:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用頂けます。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-27HCS
電源	100V(50/60Hz)	コード	2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	冷房 強:1080/1300W 弱:990/1200W 暖房 弱:850/1010W
冷房能力(50/60Hz)	2.3/2.7kW	暖房能力(50/60Hz)	1.7/1.9kW
冷媒	R32	サイズ	本体:390(W)×475(D)×855(H)mm 冷風ダクト:内径Φ110mm/外径Φ125mm 排熱ダクト:内径Φ175mm/外径Φ185mm
重量	約49kg	電流(50/60Hz)	冷房 強:12.0/12.7A 弱:11.5/12.3A 暖房 弱:10.5/10.0A

騒音値(50/60Hz)	強:61~62.5dB 弱:60.5~62dB	圧縮機	全閉型ロータリー
冷媒封入量	400g	機能	ドレンレス構造 自動首振り機能(約95°) 温度設定機能付き(冷房17~28°C、暖房10~22°C) ※設定温度に達すると送風運転に切り替えります。
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。			
使用温度目安 冷房:環境温度35°C時、ダクト出口温度約25°C 暖房:環境温度10°C時、ダクト出口温度約30°C			
キャスター付きで移動が簡単です。			
壁面設置可能			
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。			
環境に配慮した冷媒R32を採用されます。			
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。			
清掃がすぐ行える脱着式フィルター			
エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.