

品番 : EA897TE-12B

品名 : AC100V スポットクーラー(トレンレス)



販売価格	100,500円(税抜)／110,550円(税込)		
カタログ価格	100,500円(税抜)／110,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/31 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-28DS
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	強:950/1140W 弱:920/1080W
冷房能力(50/60Hz)	2.3/2.8kW	タンク容量	4L
冷媒	HFC R32	冷媒封入量	287g
サイズ	400×430×845(H)mm	重量	約37kg
コード長	約2.3m	材質	スチール、樹脂
騒音値(50/60Hz)	強:65/66dB 弱:60/59dB	使用環境温度	25~45°C
付属品	・冷風ダクト×1本 ・冷風ダクト用エルボ×1個 ・排熱ダクト×1本 ・ドレンホース×1本		

ノンドレン構造によりドレン水を蒸発させることで面倒な排水作業が不要

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーター

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。

首振り装置付きで広範囲への送風が可能です。

排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し屋外や天井に熱風を排出できます。

キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を使用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.