

品番 : EA897TE-1A

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)



販売価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
カタログ価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	N407-TC
サイズ	400(W)×430(D)×820(H)mm	重量	約40kg
電源	単相100V 50/60Hz	消費電力(50/60Hz)	強:810/1005W 弱:770/945W
コード長	2m	ドレンタンク容量	5L
冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kW	スイッチ	ロータリー式(停止・弱・強)
コンプレッサー	全閉型ロータリー(出力0.75kW)	付属品	ドレンホース 排熱ダクト 冷風ダクト

新冷媒(R407C)採用

風量調節可能(強・弱)

全開型ファンモーター搭載

自動首振りスイッチ、キャスター付

リトルドレン構造により小型タンク採用。

据付工事不要で屋内どこでも使用できます。

サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

代替品

	<p><b>品番</b> EA897TE-1C</p> <p><b>コメント</b> 変更点:消費電力、重量</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.