


品番：EA897TE-2A

品名：AC100V スポットエアコン(一口型)



販売価格	77,200円(税抜)／84,920円(税込)		
カタログ価格	77,200円(税抜)／84,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-2500R
サイズ	400(W)×430(D)×845(H)mm	電源	100V
電流	強:9.7A/11.3A 弱:9.5A/11.0A	騒音値	強:63/63dB 弱:62/60dB
消費電力(50/60Hz)	強:925/1125W 弱:880/1090W	冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kW
コード	約2m	重量	約35.5kg
ドレンタンク容量	4L	スイッチ	ロータリー式(切・弱・強)
コンプレッサー	全閉型ロータリー(0.75kW)	付属品	ドレンホース 排熱ダクト 冷風ダクト
材質	スチール・樹脂		
新冷媒 (R410A) 採用			
風量調節可能(強・弱)			
キャスター付で移動が簡単です			
リトルドレン構造により小型タンク採用。			
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。壁付け設置可。			

冷風ダクトが200度回転(手動)できますのでお好みの場所に合わせて使用できます。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

代替品

	品番 EA897TE-2B コメント 変更点:消費電力、重量
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.