

品番：EA897TE-2C

品名：AC100V スポットクーラー(一口型)



販売価格	79,600円(税抜) / 87,560円(税込)		
カタログ価格	79,600円(税抜) / 87,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/17 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-26
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	強:970/1185W 弱:930/1120W
冷房能力(50Hz/60Hz)	2.2/2.6kW	ドレンタンク容量	4L
冷媒	HFC R32	冷媒封入量	287g
サイズ(W×D×H)	400×430×845mm	重量	36.5kg
コード長	約2.3m	材質	スチール、樹脂
騒音値(50/60Hz)	(強)65/66dB (弱)60/59dB	首振り機能	無
圧縮機	全閉型ロータリー	キャスター径	76mm(ウレタン製)
使用環境温度	25~45℃	付属品	・冷風ダクト 1本 ・冷風ダクト用エルボ 1個 ・排熱ダクト 1本 ・ドレンホース 1本

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。

据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

冷風ダクトが200度回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。

排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。

ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。

壁面設置可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.