

品番：EA897TE-31

品名：三相200V スポットクーラー(一口型/自動首振)



販売価格	125,600円(税抜) / 138,160円(税込)		
カタログ価格	125,600円(税抜) / 138,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SPC-30S
電源	三相200V	コード	無
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	強:1010/1290W 弱:970/1250W
冷房能力(50/60Hz)	2.5/3.0kW	ドレンタンク容量	5L
サイズ	400(W)×430(D)×805(H)mm	重量	約40kg
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力0.7kW)	キャスター径	約76mm
騒音値	強:65/67dB 弱:62.5/62.5dB	冷媒封入量	410g
ユニット構成	一体形	送風方式	直吹き形
設計圧力	H:4.2MPa L:1.2MPa	IPコード	IP20
使用温度範囲	25~45℃	材質	スチール・ABS
付属品	ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ		

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。

保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。

風量調節可能(強・弱)

ドレンホースで直接排水可能

日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠

電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入ください。

※電源の接続には電気工事士が必要となりますので必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店にご相談ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.