

品番 : EA897TE-4

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 105,500円(税抜)／116,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 105,500円(税抜)／116,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/01/31 07:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0058ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|------------------------|---------------|----------------------------------|
| メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-30 |
| 電源 | 100V | コード | 2m |
| 首振り | 無 | 消費電力(50/60Hz) | 強:1020/1240W 弱:950/1150W |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.5/3.0kW | ドレンタンク容量 | 5L |
| 重量 | 約38kg | 圧縮機 | 全閉型ロータリー |
| サイズ | 400(W)×430(D)×805(H)mm | 付属品 | ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、 冷風ダクト用エルボ |
| キャスター径 | 約76mm | 騒音値 | 強:67/69dB 弱:64/65dB |
| 冷媒封入量 | 350g | ユニット構成 | 一体形 |
| 送風方式 | 直吹き形 | 設計圧力 | H:4.2MPa L:2.1MPa |
| IPコード | IP20 | 使用温度範囲 | 25~45°C |
| 材質 | スチール・ABS | | |
| 環境に配慮した冷媒R32を採用 オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒 | | | |

風量調節可能(強・弱)

キャスター付

保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。

日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

冷房専用

壁面設置可能

据付工事不要

ドレンホースで直接排水可能

代替品



品番 EA897TE-11A
コメント 冷暖房機能つきです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.