

品番：EA897TE-6

品名：AC100V ミニスポットクーラー(一口型)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,300円(税抜) / 55,330円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,300円(税抜) / 55,330円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 34 (2026/06/21 08:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0058ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|----------|
| メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-18 |
| 電源 | 100V | コード | 1.8m |
| 首振り | 無 | 消費電力(50/60Hz) | 670/730W |
| 冷房能力(50/60Hz) | 1.6/1.8kW | ドレンタンク容量 | 3L |
| サイズ | 475(W)×275(D)×610(H)mm | 重量 | 約23kg |
| 圧縮機 | 全閉型ロータリー (定格出力0.37/0.445kW) | キャスター径 | 約38mm |
| 騒音値 | 58/58.5dB | 冷媒封入量 | 250g |
| ユニット構成 | 一体形 | 送風方式 | 直吹き形 |
| 設計圧力 | H:4.2MPa L:1.2MPa | IPコード | IP20 |
| 使用温度範囲 | 25~45℃ | 材質 | スチール・ABS |
| 付属品 | 冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ、ワンタッチ脱着リング | | |

使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮。省スペースでご利用できます。

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒

保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

移動に便利な取っ手付き

冷風ダクトは360°回転可能(手動)

日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.