

品番 : EA897TH-1

品名 : DC12・24・36・48V 小型スリットクーラー(エンジン式用)



販売価格	154,500円(税抜)／169,950円(税込)		
カタログ価格	154,500円(税抜)／169,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SDC-033
仕様	エンジン式用	電源	DC12/24/36/48V
コード	本体側コード: 約1.5m バッテリー側コード: 約2m 高温用直結コード: 約3m	首振り	無
消費電力(50/60Hz)	1200・550・350・250W	冷房能力(50/60Hz)	0.33kW
ドレンタンク容量	1.6L	電流	12V:12A, 24V:5.5A, 36V:3.5A, 48V:2.5A
サイズ	210(W)×580(D)×350～390(H)mm	重量	約11kg
騒音値	60dB	冷媒封入量	80g
使用温度範囲	高温用直結コード使用時: 15～45°C 連結コード使用時: 15～40°C	スイッチ	冷風・切・送風
コンプレッサー	全閉型ロータリー(定格出力: 25W)	付属品	・排熱用エルボ×1 ・バッテリー側コード×1 ・本体側コード×1 ・高温用直結コード×1 ・コード用マグネット付フック×4 ・フィルター×2(本体装着済み)
車両へ搭載(フォークリフトなど)			

DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。

電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。

電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。

脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。

伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。

中間シガーソケットが有り本体の取外しが容易です。

万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンがかかる電気容量を残して運転を停止することができる低電圧保護があります。

用途に合わせた2種類の電源コード付き。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.