


品番 : EA897YB-1

品名 : AC100V(50/60Hz) 噴霧ポンプユニット



販売価格	207,800円(税抜) / 228,580円(税込)		
カタログ価格	207,800円(税抜) / 228,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0059ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	576-200
用途	噴霧、機器の洗浄、耐圧検査	容量	20L
使用流体	上水道水	吸水量	2.9L/分(50Hz) 3.5L/分(60Hz)
回転速度	1430/分(50Hz) 1720/分(60Hz)	吐出圧力	最高:3.5MPa 常用:0.5MPa
使用圧力	0~0.5MPa	電源	AC100V
定格電流	5.7A(50Hz) 4.9A(60Hz)	モーター出力	250W
消費電力	350W(50Hz) 400W(60Hz)	電源コード	2.5m
耐圧ホース	10m	使用温度	1~40℃
サイズ	295(W)×430(D)×500(H)mm	ヒューズ	φ6.4×30mm
重量	14.6kg		

タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで、自動給水ができます。

大規模施設での使用に最適

洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用可能

吐水圧力は6段階調節機能付き

※使用後は、タンクの水を抜いてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.