品番: EA898BR-1A

品名: 300mm 芝刈機(手押し式)



販売価格	<b>18,500円</b> (税抜)/20,350円(税込)				
カタログ価 格	18,500円(税抜)/20,350円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/07 11:51現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					









## こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	京セラ	型番	HLM-3000		
※注意※	【お客様組立品】	刈込幅(mm)	300		
刈り高さ	10·20·32·40·45mm(5段調節)	サイズ	1070×450×710(H)mm		
重量	6.5kg	材質	樹脂		
電源	手動式	付属品	グラスキャッチャー		
固定刃は、切れ、味抜群の2面研磨刃					

固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃

どこでも手軽に芝刈りできる手動式

本体が軽く、扱いやすい

リール式5枚刃

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.