品番: EA898CA-21A

品名: DC18V チェーンソー(伸縮ポール/充電式)



| 販売価格 | 28,300円 (税抜)/31,130円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 28,300円(税抜)/31,130円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/19 22:07現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 2547ページ | | | | |













仕様

| メーカー | 京セラ | 型番 | BPCS-1800L1 |
|---------|--|--------|-------------------|
| 有効切断長 | 150mm | バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電時間 | 約69分 | 連続使用時間 | 約20分 |
| チェンスピード | 3.8m/s | ソーチェン | 90PX-28E |
| サイズ | 114(W)×1619~2454(L)×134(H) mm | 重量 | 2.8kg |
| 付属品 | ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、 六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーン オイル40ml、保護めがね、バッテリー ×1、充電器 | | |

高い枝木の切断に

電源のない場所にも便利な充電式

枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。

軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ

先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.